

散薬錠剤分包機仕様一覧表 (io シリーズ)

項目 / 機種	io-LUMIO シリーズ								io-80 シリーズ				io-6060 シリーズ					
	io-1620win IF LUMIO	io-1620win LUMIO	io-1620 IF LUMIO	io-1620 LUMIO	io-9090win Pickle LUMIO	io-9090 Pickle LUMIO	io-80win Romeo IF	io-80win Romeo	io-80 Romeo IF	io-80 Romeo	io-1000	io-1000	io-6060 Pickle	io-9090compact Pickle				
外観																		
本体サイズ (mm) ※ビスなどの突起物は含まれません。	W1300(1807)×D736×H2000 ※()は操作卓アーム最大延長時	W1300(1807)×D736×H2000 ※()は操作卓アーム最大延長時	W1300(1807)×D736×H2000 ※()は操作卓アーム最大延長時	W1300(1807)×D736×H2000 ※()は操作卓アーム最大延長時	W1150(1600)×D773×H1540 ※その他寸法は散薬機に準ずる	W1150(1600)×D773×H1540 ※その他寸法は散薬機に準ずる	W1100(1613)×D634×H1983 ※()は操作卓アーム最大延長時	W1100(1613)×D634×H1983 ※()は操作卓アーム最大延長時	W1100(1613)×D634×H1983 ※()は操作卓アーム最大延長時	W1100(1613)×D634×H1983 ※()は操作卓アーム最大延長時	W1100(1540)×D660×H2000 ※()はPC 架台含む寸法	W1100(1540)×D660×H2000 ※()はPC 架台含む寸法	W1000(1450)×D790×H1540 ※()は操作卓アーム最大延長時	W1000(1450)×D790×H1540 ※()は操作卓アーム最大延長時				
フロアプレートサイズ (mm) ※ビスなどの突起物は含まれません。	W1300×D1220	W1300×D1220	W1300×D1220	W1300×D1220	なし	なし	W1102×D1155	W1102×D1155	W1102×D1155	W1102×D1155	W1540×D1150	W1540×D1150	なし	なし				
本体重量 (kg)	600	600	600	600	410	410	440	440	440	440	460	460	290	290				
電源	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)	単相 100V AC 15A	単相 100V AC 15A	単相 100V AC 15A	単相 100V AC 15A	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)	単相 100V AC 20A 単独 (3P 20A 平行)				
最大消費電力 (VA)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500				
最大電流値 (A)	18.8	18.8	18.8	18.8	17.2	17.2	15.3	15.3	15.3	15.3	18.2	18.2	15.6	15.6				
錠剤カセット	カセット搭載数	162	162	162	162	10	10	60	60	60	60	60	100	100	10	10		
	カセット内訳	S サイズ 86 個 SS サイズ 76 個	S サイズ 10 個	S サイズ 10 個	S サイズ 50 個 SS サイズ 10 個	S サイズ 50 個 SS サイズ 10 個	S サイズ 50 個 SS サイズ 10 個	S サイズ 50 個 SS サイズ 10 個	S サイズ 50 個 SS サイズ 10 個	S サイズ 40 個 SS サイズ 60 個	S サイズ 40 個 SS サイズ 60 個	S サイズ 10 個	S サイズ 10 個					
	棚数	3 (左右扉/固定棚)	3 (左右扉/固定棚)	3 (左右扉/固定棚)	3 (左右扉/固定棚)	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1		
	1 棚当たりの搭載数	扉前面: S サイズ 30 個 / SS サイズ 20 個 扉背面: S サイズ 30 個 / SS サイズ 26 個 固定棚: S サイズ 26 個 / SS サイズ 30 個	扉前面: S サイズ 30 個 / SS サイズ 20 個 扉背面: S サイズ 30 個 / SS サイズ 26 個 固定棚: S サイズ 26 個 / SS サイズ 30 個	扉前面: S サイズ 30 個 / SS サイズ 20 個 扉背面: S サイズ 30 個 / SS サイズ 26 個 固定棚: S サイズ 26 個 / SS サイズ 30 個	扉前面: S サイズ 30 個 / SS サイズ 20 個 扉背面: S サイズ 30 個 / SS サイズ 26 個 固定棚: S サイズ 26 個 / SS サイズ 30 個	S サイズ 10 個	S サイズ 10 個	扉前面: S サイズ 27 個 / SS サイズ 6 個 扉背面: S サイズ 23 個 / SS サイズ 4 個	扉前面: S サイズ 27 個 / SS サイズ 6 個 扉背面: S サイズ 23 個 / SS サイズ 4 個	扉前面: S サイズ 27 個 / SS サイズ 6 個 扉背面: S サイズ 23 個 / SS サイズ 4 個	扉前面: S サイズ 27 個 / SS サイズ 6 個 扉背面: S サイズ 23 個 / SS サイズ 4 個	50	50	S サイズ 10 個	S サイズ 10 個			
	IF 機能	有無	標準装備	オプション	標準装備	オプション	標準装備	オプション	標準装備	オプション	標準装備	オプション	標準装備	オプション	非対応	非対応	U2 機能対応	U2 機能対応
	U2 機能	有無	標準装備	標準装備	オプション	オプション	標準装備	標準装備	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	非対応	非対応	標準装備	標準装備	
内訳	20 個 右側正面 2 段目から 5 段目まで (No.31 ~ No.50) (S サイズ 15 個 SS サイズ 5 個)	20 個 右側正面 2 段目から 5 段目まで (No.31 ~ No.50) (S サイズ 15 個 SS サイズ 5 個)	20 個 右側正面 2 段目から 5 段目まで (No.31 ~ No.50) (S サイズ 15 個 SS サイズ 5 個)	20 個 右側正面 2 段目から 5 段目まで (No.31 ~ No.50) (S サイズ 15 個 SS サイズ 5 個)	10 個 (すべて U2)	10 個 (すべて U2)	前面 33 個 (No.1 ~ No.33) (S サイズ 27 個 SS サイズ 6 個)	前面 33 個 (No.1 ~ No.33) (S サイズ 27 個 SS サイズ 6 個)	前面 33 個 (No.1 ~ No.33) (S サイズ 27 個 SS サイズ 6 個)	前面 33 個 (No.1 ~ No.33) (S サイズ 27 個 SS サイズ 6 個)	-	-	10 個 (すべて U2)	10 個 (すべて U2)				
散薬機部	R 円盤	数	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
	スクレーパー ※1 円盤あたり	爪数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	分割数 ※1 円盤あたり	最小	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		最大	93	93	93	93	93	93	90	90	90	90	90	63	90	63	90	
	投入分量 (g) ※1 円盤あたり	最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		最大 *1	279	279	279	279	279	279	230 程度 *3	230 程度 *3	230 程度 *3	230 程度 *3	189	135	189	135		
包装機	包装機構	-	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機	横型包装機		
	分包紙幅 (mm)	1 包あたり	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定	W80×H70 固定		
	包装可能量 (g/包) ※1 円盤あたり	最小 *2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
		最大 *3	3	3	3	3	3	3	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	1.5	3	1.5	
	分包速度 *4 (包/分)	低	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	38	38	38	38	
		中	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	-	-	
高		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	45	45	45	45		
プリンター	Windows font 印字	標準装備	標準装備	オプション (単一印字)	オプション (単一印字)	標準装備	オプション (単一印字)	標準装備	標準装備	オプション (単一印字)	オプション (単一印字)	オプション (単一印字)	オプション (単一印字)	オプション (単一印字)	非対応 (単一印字)	非対応 (単一印字)	非対応 (単一印字)	非対応 (単一印字)
	4 色印字	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	対応可能	
手撒きコンベア	マス数	48	48	48	48	48	48	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
	コンベア LED	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション	オプション	-	-	-	-		
集塵機構	-	ダストバックユニット 3 基搭載	ダストバックユニット 3 基搭載	ダストバックユニット 3 基搭載	ダストバックユニット 3 基搭載	ダストバックユニット 3 基搭載	ダストバックユニット 3 基搭載	ダストバックユニット 2 基搭載	ダストバックユニット 2 基搭載	ダストバックユニット 2 基搭載	ダストバックユニット 2 基搭載	ダストバックユニット 2 基搭載	ダストバックユニット 3 基搭載	ダストバックユニット 3 基搭載	ダストバックユニット 3 基搭載	ダストバックユニット 3 基搭載		
その他	マーカユニット	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	非対応	非対応	非対応	非対応		
	巻き上げ装置	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション		
清掃性	R 円盤テーブル	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。	本体上部リフトアップ式 ※散薬機を手前に引き出す必要あり。		
特記事項	-	U2 (オプション) には、 BC-2 (青色) が必要となります。	-	U2 (オプション) には、 BC-2 (青色) が必要となります。	U2 (オプション) には、 BC-2 (青色) が必要となります。	U2 (オプション) には、 BC-2 (青色) が必要となります。	U2 (オプション) には、 BC-2 (青色) が必要となります。	-	-	-	-	-						

注意事項  
\*1 最大分包量に最大分割数をかけた値 / \*2 最小投入分量を最小分包量で割った値 / \*3 投入する散剤の性質によってはこの限りではない / \*4 弊社測定フォームによる値  
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
※掲載内容は2021年9月現在のものです。

